

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sản phẩm có tích hợp pin sạc, thích hợp sử dụng ở mọi không gian sau khi sạc như tủ lạnh, nhà vệ sinh, phòng ngủ, phòng làm việc, tủ quần áo, tủ giày, nội thất ô tô... có tính năng khử trùng và khử mùi.

1. Chức năng phím nguồn: nhấn và giữ phím nguồn để mở chế độ khử trùng theo chu kỳ, nhấn 1 lần để chuyển đổi chế độ (trình tự chuyển đổi chế độ: chu kỳ-bình thường-mạnh)

2. Chế độ tiết trùng theo chu kỳ: Đèn báo xanh dương nhấp nháy, máy sẽ hoạt động 10 phút sau đó ngừng 6 giờ, tiếp đó, máy tiếp tục hoạt động 3 phút và ngừng 6 giờ tiếp theo, thiết bị sẽ tự động tắt khi hết pin hoặc khi được tắt thủ công.

3. Chế độ tiết trùng bình thường: Đèn báo xanh lá nhấp nháy, thiết bị sẽ tự động tắt sau khi làm việc trong vòng 30 phút liên tục.

4. Chế độ tiết trùng mạnh: Đèn báo tím nhấp nháy, thiết bị sẽ tự động tắt sau 60 phút hoạt động liên tục.

5. Đèn báo pin: Khi pin yếu đèn báo sẽ nhấp nháy liên tục, lúc này máy cần được sạc pin. Khi sạc đèn báo màu đỏ sẽ nhấp nháy chậm, khi máy đầy, đèn báo chuyển sang màu đỏ sáng và không còn nhấp nháy nữa.

LƯU Ý

1. Trong quá trình máy hoạt động và 30 phút sau khi hoạt động xong. Thì chúng ta không nên ở trong không gian mà máy làm việc. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.

2. Người sử dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt lưu ý thứ nhất. Nếu không trong quá trình sử dụng và có những vấn đề phát sinh. Thì phía công ty không chịu bất cứ trách nhiệm nào.


3. Sau khi sử dụng máy để khử trùng hoặc loại bỏ chất formaldehyde. Ozone sẽ tự phân hủy thành Oxi, đảm bảo không tồn đọng lại.

4. Tay phải luôn khô ráo khi cầm và rút nguồn điện. Tránh những nguy cơ dẫn đến giật điện.

5. Khi sử dụng ở những môi trường ẩm ướt như nhà tắm hoặc nhà bếp. Thì cần lưu ý không để nước bắn vào máy, làm hỏng hóc thiết bị.

6. Máy có chứa mô-đun tạo Ozone ở áp suất cao. Những người không chuyên nghiệp không nên tháo hoặc sửa chữa. Nếu cần thiết thì phải liên hệ với công ty để bảo dưỡng.

7. Máy được trang bị pin Lithium có thể sạc nhiều lần. Vì vậy, vui lòng rút phích cắm sau khi sạc xong.



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THƯƠNG HIỆU	XIXA
KHỐI LƯỢNG	228G
KÍCH THƯỚC	115X115X43MM
ĐIỆN ÁP ĐẦU VÀO	DC5V
CÔNG SUẤT	3W